

TC-660

AUTOMATIC WASHING MACHINE FOR SAW BLADES

超音波＋全自動＝クリーン
な作業で、抜群の洗浄能力。

特長

■ 頑固なよごれを落とす超音波洗浄

洗浄には、超音波を使うことで、取れにくい頑固な汚れを短時間に手を触れずに落とすことができます。研磨面、クランプ面、フランジ面、取付面等を徹底洗浄します。

■ 作業カンタン全自動

洗浄・すすぎはすべて自動運転です。洗浄によるロスタイムが無くなり、その後の研磨作業がとてもスムーズになります。

■ いろいろな切削工具に

カッター・ルーターなどの工具もバスケット利用で対応できます。

TENRYU



超音波発生装置①



超音波発生装置②



バスケット利用時



水洗いエア配管

超音波自動洗浄機 使用例

鋸寸法 外径 355mm 刃厚 3.0mm 刃数 100T

洗浄効果 歯室内の汚れを徹底除去。再研磨時の刃送り精度が向上し研磨精度がアップします。

切断機 ランニングソー

被削材 木質系複合材
(表面にアルミ・樹脂等がはってある積層材)

使用時間 上記材料を約30時間切断

洗浄前 → 40分間洗浄後



刃先拡大写真



刃先拡大写真



チップソー先端から撮影



チップソースクイ面から撮影

倍率×20



チップソー先端から撮影



チップソースクイ面から撮影

倍率×20

仕様一覧表

機械寸法	(幅) 1,350mm × (奥行) 1,000mm × (高さ) 1,400mm
機械重量	320kg
洗浄可能鋸径	最大660mm
洗浄能力	305mm (30枚/1回) 500mm以上は鋸を半回転させ、2サイクルで行います
洗浄時間	15分~40分
超音波発振器	600W (28KHz)
洗浄剤	苛性ソーダ

●本仕様は、改良のため、予告なく変更することがあります。●製品をお買い上げの際は、取扱説明書をよくお読みください。

本社・工場 〒437-1195 静岡県袋井市浅羽3711番地
TEL (0538) 23-6111(代)
FAX (0538) 23-6584

東京支店 〒275-0026 千葉県習志野市谷津7丁目7番21号
TEL (047) 471-8838(代)
FAX (047) 471-8716

大阪支店 〒578-0902 大阪府東大阪市川中3番35号
TEL (072) 966-7001(代)
FAX (072) 966-7007

秋田支店 〒010-0955 秋田市山王中島町2番17号
TEL (018) 865-0161(代)
FAX (018) 865-0164

北陸営業所 〒931-8431 富山県富山市針原中町339番15号
TEL (076) 451-1215(代)
FAX (076) 451-5822

天龍製鋸株式会社

SINCE 1913

www.tenryu-saw.com